

電子天びん お買い得キャンペーン

新光電子XFRシリーズ、HTRシリーズ、ALEシリーズ、CJシリーズ
期間限定特価

2022年3月31日(木) ご納品分まで



丈夫で長持ち

部品点数が少ないシンプル構造で長期間故障知らずの耐久性。メンテナンスの手間が省けます。

省電力


消費電力量はストレインゲージ式の数十分の一。
必要なエネルギー量が小さいため、
乾電池駆動も可能。

ウォーミングアップ不要

音叉式力センサは温度変化による計量誤差が少なく、
起動時のウォーミングアップも不要。
電源を入れればすぐに使用できます。
※製品および使用環境によって異なります。

高ひょう量/高分解能

他のセンサでは難しい、計測範囲の広いはかりを実現。
品物ごとに大小のはかりを使用している現場にも1台で対応できます。



音叉式力センサ

6つのメリット

音叉センサ5年保証

ノイズに強い

音叉式力センサの出力はデジタル信号のため、
SN比が高く、ノイズにほとんど影響されません。
チラツキが少なく、わずかな重さでも安定表示。

正確性維持

通常はかりは定期的なスパン調整が必要ですが、音叉式は
材質と寸法が変化しないため、スパンがズレにくく
長期安定性に優れています。

キャンペーン対象商品は裏面をご覧ください

電子天びんお買い得キャンペーン 3月31日(木)ご納品分まで



分析用電子天びん XFRシリーズ

使い勝手を徹底追及した最小表示0.01mgのセミマイクロ天びん
使用環境をはかりが判断することで正確計量を実現
ひょう量 (Max) 92g~220g
最小表示 0.01mg (0.00001g)

コードNo.	630-45161	635-23871	638-23861
機種名	XFR-135	XFR-225W	XFR-224
定価	¥398,000	¥288,000	¥228,000
セール価格	¥278,600	¥201,600	¥159,600



分析用電子天びん HTRシリーズ

世界初音叉式分析天びん
樹脂風防の採用により、割れにくく安全に使用可能
ひょう量 (Max) 80g~220g
最小表示 0.1mg (0.0001g)



コードNo.	636-45141	632-45121	639-45131
機種名	HT84R	HT124R	HT224R
定価	¥138,000	¥155,000	¥165,000
セール価格	¥96,600	¥108,500	¥115,500



高精度電子天びん ALEシリーズ



機能性・操作性を追求したクラス最小サイズの高精度電子天びん
高速応答・高速安定でスピーディな計量を実現
ひょう量 (Max) 220g~15000g
最小表示 0.001g~0.1g

【ベーシックタイプ】

コードNo.	635-40611	633-40651	631-40691	631-40571	635-40591	639-40631	637-40671	637-40551
機種名	ALE223	ALE323	ALE623	ALE1502	ALE2202	ALE3202	ALE6202	ALE15001
定価	¥72,000	¥76,000	¥108,000	¥68,000	¥72,000	¥76,000	¥108,000	¥126,000
セール価格	¥50,400	¥53,200	¥75,600	¥47,600	¥50,400	¥53,200	¥75,600	¥88,200

【校正分銅内蔵タイプ】

コードNo.	632-40621	630-40661	634-40701	638-40581	638-40601	636-40641	639-44911	634-40681	634-40561
機種名	ALE223R	ALE323R	ALE623R	ALE1502R	ALE2202R	ALE3202R	ALE6201R	ALE6202R	ALE15001R
定価	¥84,000	¥89,000	¥123,000	¥79,000	¥84,000	¥89,000	¥92,000	¥128,000	¥148,000
セール価格	¥58,800	¥62,300	¥86,100	¥55,300	¥58,800	¥62,300	¥64,400	¥89,600	¥103,600



高精度電子天びん CJシリーズ



最小表示1mgでIP65規格適合
ステンレスボディでHeavy Dutyに使える電子天びん
清掃しやすくコンタミネーション対策にも最適
ひょう量 (Max) 220g~15kg
最小表示 0.001g~1g

【ベーシックタイプ】

コードNo.	636-17431	630-17451	634-17471	638-17491	633-17441	637-17461	631-17481	631-17501	639-17421
機種名	CJ-220	CJ-320	CJ-620	CJ-820	CJ-2200	CJ-3200	CJ-6200	CJ-8200	CJ-15K
定価	¥82,000	¥84,000	¥90,000	¥94,000	¥82,000	¥84,000	¥90,000	¥94,000	¥82,000
セール価格	¥57,400	¥58,800	¥63,000	¥65,800	¥57,400	¥58,800	¥63,000	¥65,800	¥57,400

【高精度タイプ】

コードNo.	630-44941	634-44961	638-44981	633-44931	637-44951	631-44971	636-44921	632-45001	636-45021	639-45011
機種名	CJ-220S	CJ-320S	CJ-620S	CJ-2200S	CJ-3200S	CJ-6200S	CJ-15KS	CJR-320	CJR-620	CJR-3200
定価	¥157,000	¥159,000	¥165,000	¥157,000	¥159,000	¥165,000	¥157,000	¥145,000	¥151,000	¥145,000
セール価格	¥109,900	¥111,300	¥115,500	¥109,900	¥111,300	¥115,500	¥109,900	¥101,500	¥105,700	¥101,500

【校正分銅内蔵タイプ】

未来をはかる—— 新光電子株式会社

本社・東京 〒173-0004 東京都板橋区板橋 1-52-1
TEL : 03-5944-1642 FAX : 03-6905-5526
名古屋 〒451-0051 名古屋市西区則武新町 3-7-6
TEL : 052-561-1138 FAX : 052-561-1158
関西 〒651-2132 神戸市西区森友 2-15-2
TEL : 078-921-2551 FAX : 078-921-2552
開発・製造 つくば事業所

<https://www.vibra.co.jp>
E-mail: info@vibra.co.jp

●代理店

製品改良にともない予告なく仕様外観などを
変更させていただく場合があります