

ViBRA 電子天びん 年度末キャンペーン

期間：2023年12月1日(金) ▶ 2024年2月29日(木) ご注文分

分析用電子天びん

XFRシリーズ

ひょう量 (Max) : 92g~220g
最小表示: 0.01mg (0.00001g)



HTGシリーズ

ひょう量 (Max) : 80g~220g
最小表示: 0.1mg (0.0001g)



高精度電子天びん

CJシリーズ

ひょう量 (Max) : 220g~15kg
最小表示: 0.001g~1g



ALEシリーズ

ひょう量 (Max) : 220g~15000g
最小表示: 0.001g~0.1g



全品30% OFF



音叉式力センサ 6つのメリット

音叉センサ
5年保証

丈夫で長持ち

部品点数が少ないシンプル構造で長期間故障知らずの耐久性。メンテナンスの手間が省けます。

ノイズに強い

音叉式力センサの出力はデジタル信号のため、SN比が高く、ノイズにほとんど影響されません。チラツキが少なく、わずかな重さでも安定表示。

省電力

消費電力量はストレインゲージ式の数十分の一。必要なエネルギー量が小さいため、乾電池駆動も可能。

ウォーミングアップ不要

音叉式力センサは温度変化による計量誤差が少なく、起動時のウォーミングアップも不要。電源を入れればすぐに使用できます。

※製品および使用環境によって異なります。

高ひょう量/高分解能

他のセンサでは難しい、計測範囲の広いはかりを実現。品物ごとに大小のはかりを使用している現場にも1台で対応できます。

正確性維持

通常のはかりは定期的なスパン調整が必要ですが、音叉式は材質と寸法が変化しないため、スパンがズレにくく長期安定性に優れています。

キャンペーン対象機種の詳細は裏面をご覧ください



分析用電子天びん

XFRシリーズ

使い勝手を徹底追及した最小表示0.01mgのセミマイクロ天びん
使用環境をはかりが判断することで正確計量を実現
ひょう量(Max) 92g~220g
最小表示 0.01mg(0.00001g)

コードNo.	630-45161	635-23871	638-23861
機種名	XFR-135	XFR-225W	XFR-224
ひょう量(Max)	130g	92g 220g	220g
最小表示	0.01mg(0.00001g)	0.01mg(0.00001g) 0.1mg(0.0001g)	0.1mg(0.0001g)
風防	付属	付属	付属
定価	¥438,000	¥318,000	¥250,000
キャンペーン価格	¥306,600	¥222,600	¥175,000



分析用電子天びん

HTGシリーズ

世界初音叉式分析天びん
計量時の安定性能と耐薬品性を向上させた新モデル
ひょう量(Max) 80g~220g
最小表示 0.1mg(0.0001g)

コードNo.	633-57121	639-57101	636-57111
機種名	HTG84R	HTG124R	HTG224R
ひょう量(Max)	80g	120g	220g
最小表示	0.1mg(0.0001g)	0.1mg(0.0001g)	0.1mg(0.0001g)
風防	付属	付属	付属
定価	¥152,000	¥172,000	¥182,000
キャンペーン価格	¥106,400	¥120,400	¥127,400



高精度電子天びん

ALEシリーズ



機能性・操作性を追求したクラス最小サイズの高精度電子天びん
高速応答・高速安定でスピーディな計量を実現
ひょう量(Max) 220g~15000g
最小表示 0.001g~0.1g

【ベーシックタイプ】

コードNo.	635-40611	633-40651	631-40691	631-40571	635-40591	639-40631	637-40671	637-40551
機種名	ALE223	ALE323	ALE623	ALE1502	ALE2202	ALE3202	ALE6202	ALE15001
ひょう量(Max)	220g	320g	620g	1500g	2200g	3200g	6200g	15000g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
風防	付属	付属	付属	なし	なし	なし	なし	なし
定価	¥80,000	¥84,000	¥120,000	¥75,000	¥80,000	¥84,000	¥120,000	¥138,000
キャンペーン価格	¥56,000	¥58,800	¥84,000	¥52,500	¥56,000	¥58,800	¥84,000	¥96,600

【校正分銅内蔵タイプ】

コードNo.	632-40621	630-40661	634-40701	638-40581	638-40601	636-40641	639-44911	634-40681	634-40561
機種名	ALE223R	ALE323R	ALE623R	ALE1502R	ALE2202R	ALE3202R	ALE6201R	ALE6202R	ALE15001R
ひょう量(Max)	220g	320g	620g	1500g	2200g	3200g	6200g	6200g	15000g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.01g	0.1g
風防	付属	付属	付属	なし	なし	なし	なし	なし	なし
定価	¥93,000	¥98,000	¥135,000	¥87,000	¥93,000	¥98,000	¥102,000	¥140,000	¥162,000
キャンペーン価格	¥65,100	¥68,600	¥94,500	¥60,900	¥65,100	¥68,600	¥71,400	¥98,000	¥113,400



高精度電子天びん

CJシリーズ



最小表示1mgでIP65規格適合の防塵・防水構造
ステンレスボディでHeavy Dutyに使える電子天びん
清掃しやすくコンタミネーション対策にも最適
ひょう量(Max) 220g~15kg
最小表示 0.001g~1g

【ベーシックタイプ】

コードNo.	636-17431	630-17451	634-17471	638-17491	633-17441	637-17461	631-17481	631-17501	639-17421
機種名	CJ-220	CJ-320	CJ-620	CJ-820	CJ-2200	CJ-3200	CJ-6200	CJ-8200	CJ-15K
ひょう量(Max)	220g	320g	620g	820g	2200g	3200g	6200g	8200g	15kg
最小表示	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
風防	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
定価	¥90,000	¥93,000	¥99,000	¥104,000	¥90,000	¥93,000	¥99,000	¥104,000	¥90,000
キャンペーン価格	¥63,000	¥65,100	¥69,300	¥72,800	¥63,000	¥65,100	¥69,300	¥72,800	¥63,000

【高精度タイプ】

コードNo.	630-44941	634-44961	638-44981	633-44931	637-44951	631-44971	636-44921	632-45001	636-45021	639-45011
機種名	CJ-220S	CJ-320S	CJ-620S	CJ-2200S	CJ-3200S	CJ-6200S	CJ-15KS	CJR-320	CJR-620	CJR-3200
ひょう量(Max)	220g	320g	620g	2200g	3200g	6200g	15kg	320g	620g	3200g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.01g	0.01g	0.1g
風防	付属	付属	付属	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
定価	¥173,000	¥175,000	¥182,000	¥173,000	¥175,000	¥182,000	¥173,000	¥160,000	¥166,000	¥160,000
キャンペーン価格	¥121,100	¥122,500	¥127,400	¥121,100	¥122,500	¥127,400	¥121,100	¥112,000	¥116,200	¥112,000

【校正分銅内蔵タイプ】

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ●中国営業所
- 東海営業所 ●横浜営業所
- 筑波営業所 ●東北営業所
- 北海道営業所



フリーダイヤル 0120-052-099

試薬URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com>