

テクノラボエスシ社 年度末キャンペーン

キャンペーンページはこちらから
Webページ番号: W040225



2024 12/2 月 ▶ 2025 3/31 月

富士フィルム和光純薬では、テクノラボエスシ社の対象製品を特別価格30%OFFでご提供する年度末キャンペーンを開催いたします。大変お得なキャンペーンとなりますので、是非この機会をご利用ください！

また、本キャンペーンの対象製品は全てサンプル提供も可能です。サンプルのお申し込みは当社Webサイトの依頼フォーム、もしくはお近くの当社営業担当/販売代理店までお声掛けください。



PFAS分析用消耗品

有機フッ素化合物(PFAS)は、その安定性から自然界で分解されにくく、土壌や水環境などを汚染・蓄積しているとされ、国内外で規制強化の動向が確認されています。PFASの正確な分析を行うためには、容器への吸着や材料からの溶出など、分析用消耗品にも注意が必要です。当社ではPFAS分析に適したPTFE不使用キャップとそれに適合するバイアル(材質:ポリプロピレン・ポリメチルペンテン・硼珪酸ガラス)などの消耗品をラインアップしています。

<製品例> ※製品一覧は当社Webサイトのキャンペーンページをご参照ください

セプトラム付スクリーキャップ(PTFE不使用)



PEEK / シリコン

PEEK / シリコン、スリット付

ポリイミド / シリコン

アルミパッキン

ポリエチレン一体型

- ・新たにPEEK/シリコンを追加
- ・待望のスリット(切込み)付もご用意！
- ・複数回のインジェクション可能

- ・2層構造により複数回のインジェクション可能

- ・単回インジェクションにも
- ・GPC分析にも

- ・単回インジェクションにも
- ・ハイクスパキャップ

コードNo.	メーカーコード	キャップ材質	キャップ色	セプトラム材質	スリット	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
636-59931	CE121-GP00	PP	緑	PEEK/シリコン	無	100個	¥6,400	¥4,500
633-59941	CE121-GP10	PP	緑	PEEK/シリコン	有	100個	¥6,600	¥4,600
635-55501	CF121-BP00	PP	青	ポリイミド/シリコン	無	100個	¥5,600	¥3,900
630-37091	CL121-BA00	PP	青	アルミ	無	100個	¥7,700	¥5,400
632-42681	CF122-C100	PE	白	PE	無	100個	¥1,900	¥1,300

上記キャップ用 樹脂およびガラススクリーバイアル



コードNo.	メーカーコード	材質	色	ラベル	容量	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
623-01911	MF127-1013	TPX	透明	無	0.1 mL	100個	¥5,700	¥4,000
627-01931	ML125-3012	PP	透明	無	0.3 mL	100個	¥4,100	¥2,900
624-01941	ML125-6012	PP	透明	無	0.7 mL	100個	¥4,100	¥2,900
629-02111	VL125-3000	PP	透明	無	1.5 mL	100個	¥4,500	¥3,200
638-56451	MT123-3011	ガラス	透明	有	0.3 mL	100個	¥14,800	¥10,400
621-01831	VS121-3000	ガラス	透明	無	1.5 mL	100個	¥3,400	¥2,400
625-01851	VS123-3000	ガラス	透明	有	1.5 mL	100個	¥5,000	¥3,500

コストカットシリンジフィルター ～ 品質を損なうことなくコストカット ～

シリンジフィルター 製品一覧

フィルター材質:CA(セルロースアセテート)

➤ 親水性、水溶液全般

材質	直径	孔径	コードNo.	メーカーコード	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
CA	4 mm	0.22 μ m	637-57641	TLCA04022	200	¥19,000	¥13,300
		0.45 μ m	634-57651	TLCA04045	200	¥19,000	¥13,300

フィルター材質:NYLON(ナイロン)

➤ 親水性、水溶液・一部有機溶媒にも適用 ※強酸・強アルカリには不適



材質	直径	孔径	コード No.	メーカーコード	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
NYLON	4 mm	0.22 μ m	631-57801	TLNY04022	200	¥18,000	¥12,600
		0.45 μ m	638-57811	TLNY04045	200	¥18,000	¥12,600
	13 mm	0.22 μ m	634-50571	TLNY13022	100	¥6,400	¥4,500
		0.45 μ m	631-50581	TLNY13045	100	¥6,400	¥4,500
	25 mm	0.22 μ m	638-50591	TLNY25022	100	¥9,500	¥6,700
		0.45 μ m	631-50601	TLNY25045	100	¥9,500	¥6,700

フィルター材質:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)

➤ 疎水性、有機溶媒用



材質	直径	孔径	コードNo.	メーカーコード	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
PTFE	4 mm	0.22 μ m	635-57821	TLPT04022	200	¥20,000	¥14,000
		0.45 μ m	632-57831	TLPT04045	200	¥20,000	¥14,000
	13 mm	0.22 μ m	638-50611	TLPT13022	100	¥9,400	¥6,600
		0.45 μ m	635-50621	TLPT13045	100	¥9,400	¥6,600
	25 mm	0.22 μ m	632-50631	TLPT25022	100	¥12,200	¥8,500
		0.45 μ m	639-50641	TLPT25045	100	¥12,200	¥8,500

フィルター材質:親水性PTFE

➤ 親水性、水溶液・有機溶媒 両用



材質	直径	孔径	コードNo.	メーカーコード	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
親水性PTFE	4 mm	0.22 μ m	639-57841	TLPTH04022	200	¥22,000	¥15,400
		0.45 μ m	636-57851	TLPTH04045	200	¥22,000	¥15,400
	13 mm	0.22 μ m	635-46691	TLPTH13022	100	¥9,800	¥6,900
		0.45 μ m	638-46701	TLPTH13045	100	¥9,800	¥6,900
	25 mm	0.22 μ m	635-46711	TLPTH25022	100	¥13,000	¥9,100
		0.45 μ m	632-46721	TLPTH25045	100	¥13,000	¥9,100

フィルター材質:PES(ポリエーテルスルホン)

➤ 親水性、イオンクロマトグラフィー用



材質	直径	孔径	コードNo.	メーカーコード	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
PES	4 mm	0.22 μ m	631-57661	TLES04022	200	¥21,000	¥14,700
		0.45 μ m	635-57681	TLES04045	200	¥21,000	¥14,700
	13 mm	0.22 μ m	634-50451	TLES13022	100	¥9,400	¥6,600
		0.45 μ m	631-50461	TLES13045	100	¥9,400	¥6,600
	25 mm	0.22 μ m	638-50471	TLES25022	100	¥12,500	¥8,800
		0.45 μ m	635-50481	TLES25045	100	¥12,500	¥8,800

フィルター材質:MCE(混合セルロースエステル)

➤ 親水性、水溶液全般



材質	直径	孔径	コードNo.	メーカーコード	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
MCE	13 mm	0.22 μ m	636-50531	TLMC13022	100	¥6,200	¥4,300
		0.45 μ m	633-50541	TLMC13045	100	¥6,200	¥4,300
	25 mm	0.22 μ m	630-50551	TLMC25022	100	¥8,000	¥5,600
		0.45 μ m	637-50561	TLMC25045	100	¥8,000	¥5,600

フィルター材質:GF(ガラスファイバー)

➤ 汚染度の高い液体のろ過などに



材質	直径	孔径	コードNo.	メーカーコード	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
GF	13 mm	0.70 μm	632-50491	TLGF13070	100	¥8,000	¥5,600
		1.00 μm	635-50501	TLGF13100	100	¥8,000	¥5,600
	25 mm	0.70 μm	632-50511	TLGF25070	100	¥9,500	¥6,700
		1.00 μm	639-50521	TLGF25100	100	¥9,500	¥6,700

フィルター材質:PVDF(ポリフッ化ビニリデン)

➤ 疎水性、有機溶媒用



材質	直径	孔径	コードNo.	メーカーコード	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
PVDF	4 mm	0.22 μm	633-57861	TLVD04022	200	¥21,000	¥14,700
		0.45 μm	630-57871	TLVD04045	200	¥21,000	¥14,700
	13 mm	0.22 μm	636-51871	TLVD13022	100	¥10,500	¥7,400
		0.45 μm	633-51881	TLVD13045	100	¥10,500	¥7,400
	25 mm	0.22 μm	630-51891	TLVD25022	100	¥13,500	¥9,500
		0.45 μm	633-51901	TLVD25045	100	¥13,500	¥9,500

フィルター材質:親水性PVDF

➤ 疎水性、水溶液・有機溶媒 両用



材質	直径	孔径	コードNo.	メーカーコード	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
親水性PVDF	4 mm	0.22 μm	637-57881	TLVDH04022	200	¥22,000	¥15,400
		0.45 μm	637-57901	TLVDH04045	200	¥22,000	¥15,400
	13 mm	0.22 μm	630-51911	TLVDH13022	100	¥12,000	¥8,400
		0.45 μm	637-51921	TLVDH13045	100	¥12,000	¥8,400
	25 mm	0.22 μm	634-51931	TLVDH25022	100	¥18,000	¥12,600
		0.45 μm	631-51941	TLVDH25045	100	¥18,000	¥12,600

滅菌シリンジフィルター 製品一覧

ガンマ線滅菌を行った、クリーンな個包装のシリンジフィルターです。

フィルター材質:PES(ポリエーテルスルホン)

➤ 親水性、イオンクロマトグラフィー用



材質	直径	孔径	コードNo.	メーカーコード	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
PES	4 mm	0.22 μm	638-57671	TLES04022S	100	¥14,000	¥9,800
		0.45 μm	632-57691	TLES04045S	100	¥14,000	¥9,800
	13 mm	0.22 μm	635-52201	TLES13022S	100	¥15,000	¥10,500
		0.45 μm	632-52211	TLES13045S	100	¥15,000	¥10,500
	25 mm	0.22 μm	639-52221	TLES25022S	100	¥16,800	¥11,800
		0.45 μm	636-52231	TLES25045S	100	¥16,800	¥11,800

フィルター材質:親水性PVDF

➤ 疎水性、水溶液・有機溶媒 両用



材質	直径	孔径	コードNo.	メーカーコード	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
親水性PVDF	4 mm	0.22 μm	634-57891	TLVDH04022S	100	¥16,000	¥11,200
		0.45 μm	634-57911	TLVDH04045S	100	¥16,000	¥11,200
	13 mm	0.22 μm	633-52241	TLVDH13022S	100	¥20,000	¥14,000
		0.45 μm	630-52251	TLVDH13045S	100	¥20,000	¥14,000
	25 mm	0.22 μm	637-52261	TLVDH25022S	100	¥24,000	¥16,800
		0.45 μm	634-52271	TLVDH25045S	100	¥24,000	¥16,800

フィルターバイアル ～ シリンジレスのオールインワン構造 ～


<特長>

- ワンプッシュで容易にろ過可能
- 各社のオートサンプラーに互換性あり
- 全6種のフィルター材質をラインアップ

<簡単2ステップ! ご使用方法>



- サンプルを充填する



- プランジャーをゆっくり押し下げる



- ろ過完了! そのままオートサンプラーへ。

PES



NYLON



PTFE/親水性PTFE



PVDF/親水性PVDF



<仕様>

- サイズ : 12×32 mm
- バイアル材質 : ポリプロピレン
- キャップ材質 : ポリプロピレン
- セパタム材質 : PTFE/シリコン (クロススリット付)
- 最大サンプル量 : 480 μ L
- デッドボリューム : 30 μ L

<製品一覧>

フィルター材質	孔径	コードNo.	メーカーコード	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
PES	0.22 μ m	633-57481	TLFVES022	100セット	¥33,000	¥23,100
	0.45 μ m	630-57491	TLFVES045	100セット	¥33,000	¥23,100
NYLON	0.22 μ m	633-57501	TLFVNY022	100セット	¥33,000	¥23,100
	0.45 μ m	630-57511	TLFVNY045	100セット	¥33,000	¥23,100
PTFE	0.22 μ m	637-57521	TLFVPT022	100セット	¥33,000	¥23,100
	0.45 μ m	634-57531	TLFVPT045	100セット	¥33,000	¥23,100
PVDF	0.22 μ m	635-57561	TLFVVD022	100セット	¥33,000	¥23,100
	0.45 μ m	632-57571	TLFVVD045	100セット	¥33,000	¥23,100
親水性PTFE	0.22 μ m	631-57541	TLFVPTH022	100セット	¥33,000	¥23,100
	0.45 μ m	638-57551	TLFVPTH045	100セット	¥33,000	¥23,100
親水性PVDF	0.22 μ m	639-57581	TLFVVDH022	100セット	¥33,000	¥23,100
	0.45 μ m	636-57591	TLFVVDH045	100セット	¥33,000	¥23,100

- 本キャンペーンは富士フィルム和光純薬(株)の販売代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます。
- 掲載価格には消費税等が含まれておりません。

発売元



テクノラボエスシ株式会社

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5-16-15
Tel.06-6453-2012 Fax.06-6453-2013

販売元

富士フィルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号

●北海道営業所 ●東北営業所 ●筑波営業所 ●横浜営業所
●東海営業所 ●中国営業所 ●九州営業所

試薬URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com>