

Code No. 08-1008

## 製品規格書

### 過酸化水素

アイソレーター用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
蒸発残分	10ppm以下
塩化物(Cl)	1ppm以下
りん酸塩(PO4)	1ppm以下
硫酸塩(SO4)	1ppm以下
ナトリウム(Na)	50ppb以下
カリウム(K)	50ppb以下
銅(Cu)	10ppb以下
アルミニウム(Al)	500ppb以下
すず(Sn)	実測値報告
鉛(Pb)	100ppb以下
ひ素(As)	5ppb以下
鉄(Fe)	50ppb以下
全窒素(N)	2ppm以下
アイソレーター試験	試験適合
濃度	34.0~36.0%