

Code No. 23-0276

## 製品規格書

ワコーシルR 60, 64~210 $\mu$ m

カラムクロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	白色の微粒
粒子径(d50)	80~110 $\mu$ m
粒子径(d10)	60 $\mu$ m以上
粒子径(d90)	165 $\mu$ m以下
沈降容積	1.6~2.5mL/g
乾燥減量(105 $^{\circ}$ C)	5.0~10.0%
pH(50g/L水浸液, 25 $^{\circ}$ C)	6.5~7.5
流速	1.6~2.3mL/min
分離能	試験適合
活性	試験適合