

キット製品一覧

	バイアル							セブタム付キャップ			コードNo.	入数	希望納入価格(円) ※2023年6月現在
	容量	材質	ネジ規格	口内径 (mmφ)	外寸(mm)	色	ラベル	スリット	セブタム材質	キャップ色			
JQバイアルキット 【キット内容】 国産スクリーバイアル + 国産セブタム付キャップ	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	-	-	フッ素樹脂/シリコン	●(黒)	630-52631	100	7,700
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	-	-	フッ素樹脂/シリコン	●(青)	636-52591	100	7,700
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	-	-	フッ素樹脂/シリコン	●(緑)	636-52611	100	7,700
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	-	-	フッ素樹脂/シリコン	●(白)	634-52651	100	7,700
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	-	○	フッ素樹脂/シリコン	●(黒)	637-52641	100	7,900
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	-	○	フッ素樹脂/シリコン	●(青)	639-52601	100	7,900
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	-	○	フッ素樹脂/シリコン	●(緑)	633-52621	100	7,900
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	-	○	フッ素樹脂/シリコン	●(白)	631-52661	100	7,900
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	○	-	フッ素樹脂/シリコン	●(黒)	638-52791	100	9,200
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	○	-	フッ素樹脂/シリコン	●(青)	630-52751	100	9,200
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	○	-	フッ素樹脂/シリコン	●(緑)	634-52771	100	9,200
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	○	-	フッ素樹脂/シリコン	●(白)	638-52811	100	9,200
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	○	○	フッ素樹脂/シリコン	●(黒)	631-52801	100	9,400
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	○	○	フッ素樹脂/シリコン	●(青)	637-52761	100	9,400
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	○	○	フッ素樹脂/シリコン	●(緑)	631-52781	100	9,400
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	○	○	フッ素樹脂/シリコン	●(白)	635-52821	100	9,400
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	-	-	フッ素樹脂/シリコン	●(黒)	632-52711	100	7,800
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	-	-	フッ素樹脂/シリコン	●(青)	638-52671	100	7,800
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	-	-	フッ素樹脂/シリコン	●(緑)	632-52691	100	7,800
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	-	-	フッ素樹脂/シリコン	●(白)	636-52731	100	7,800
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	-	○	フッ素樹脂/シリコン	●(黒)	639-52721	100	8,000
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	-	○	フッ素樹脂/シリコン	●(青)	635-52681	100	8,000
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	-	○	フッ素樹脂/シリコン	●(緑)	635-52701	100	8,000
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	-	○	フッ素樹脂/シリコン	●(白)	633-52741	100	8,000
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	○	-	フッ素樹脂/シリコン	●(黒)	630-52871	100	9,400
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	○	-	フッ素樹脂/シリコン	●(青)	632-52831	100	9,400
1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	○	-	フッ素樹脂/シリコン	●(緑)	636-52851	100	9,400	
1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	○	-	フッ素樹脂/シリコン	●(白)	634-52891	100	9,400	
1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	○	○	フッ素樹脂/シリコン	●(黒)	637-52881	100	9,600	
1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	○	○	フッ素樹脂/シリコン	●(青)	639-52841	100	9,600	
1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	○	○	フッ素樹脂/シリコン	●(緑)	633-52861	100	9,600	
1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	○	○	フッ素樹脂/シリコン	●(白)	637-52901	100	9,600	
国産バイアルキット 【キット内容】 国産スクリーバイアル + セブタム付キャップ	1.5mL	ガラス	8-425	5	12×32	透明	-	-	PTFE/シリコン	●(黒)	636-51631	100	8,200
	1.5mL	ガラス	8-425	5	12×32	透明	-	-	PTFE/シリコン	●(白)	633-51641	100	8,300
	1.5mL	ガラス	8-425	5	12×32	褐色	-	-	PTFE/シリコン	●(黒)	630-51651	100	8,300
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	-	-	PTFE/シリコン ※装着型セブタム	●(青)	620-04341	100	7,100
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	-	○	PTFE/シリコン ※装着型セブタム	●(青)	627-04351	100	7,400
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	○	-	PTFE/シリコン ※装着型セブタム	●(青)	628-04381	100	8,600
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	○	○	PTFE/シリコン ※装着型セブタム	●(青)	625-04391	100	8,900
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	-	-	PTFE/シリコン ※装着型セブタム	●(青)	624-04361	100	7,200
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	-	○	PTFE/シリコン ※装着型セブタム	●(青)	621-04371	100	7,500
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	○	-	PTFE/シリコン ※装着型セブタム	●(青)	628-04401	100	8,800
コストカットバイアルキット 【キット内容】 スクリーバイアル + セブタム付キャップ	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	-	-	PTFE/シリコン	●(緑)	627-04591	100	6,700
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	-	○	PTFE/シリコン ※装着型セブタム	●(青)	620-04601	100	6,800
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	○	-	PTFE/シリコン	●(緑)	627-04611	100	7,000
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	○	○	PTFE/シリコン ※装着型セブタム	●(青)	624-04621	100	7,100
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	○	-	PTFE/シリコン	●(緑)	621-04631	100	7,200
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	○	○	PTFE/シリコン ※装着型セブタム	●(青)	628-04641	100	7,300
スクリーバイアルキット 【キット内容】 スクリーバイアル + セブタム付キャップ	0.3mL ※内部テーパー形状	PP	9-425	6	12×32	透明	-	○	PTFE/シリコン ※装着型セブタム	●(青)	636-51511	100	8,200
	0.3mL ※インサート一体型	ガラス	9-425	6	12×32	透明	○	○	PTFE/シリコン ※装着型セブタム	●(青)	630-51391	100	26,600
	0.7mL ※高回収型	PP	9-425	6	12×32	透明	-	○	PTFE/シリコン ※装着型セブタム	●(青)	633-51521	100	8,200
	0.9mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	-	○	PTFE/シリコン ※装着型セブタム	●(青)	637-51421	100	39,000
	1.1mL ※高回収型	ガラス	8-425	5	12×32	透明	-	-	PTFE/シリコン	●(黒)	630-51411	100	18,800
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	-	-	PTFE/赤ラバー	●(青)	638-51451	100	6,300
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	-	-	PTFE/シリコン	●(青)	634-51431	100	6,700
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	-	-	PTFE/シリコン/PTFE	●(青)	631-51441	100	9,100
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	○	-	PTFE/赤ラバー	●(青)	639-51481	100	6,600
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	透明	○	-	PTFE/シリコン ※装着型セブタム	●(青)	631-37641	100	6,800
広口スクリーバイアルキット 【キット内容】 10mm広口スクリーバイアル + セブタム付キャップ	1.5mL	ガラス	10-425	6	12×32	透明	-	-	PTFE/シリコン/PTFE	●(青)	632-51471	100	9,400
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	○	-	PTFE/赤ラバー	●(青)	639-51501	100	6,800
	1.5mL	ガラス	9-425	6	12×32	褐色	○	-	PTFE/シリコン/PTFE	●(緑)	636-51491	100	9,600
	4.0mL	ガラス	13-425	8	15×45	透明	-	-	PTFE/シリコン	●(黒)	639-51621	100	11,500
	40mL	ガラス	24-414	17	27×95	透明	-	-	PTFE/シリコン	●(白)	631-53901	72	27,500
	1.5mL	ガラス	10-425	6	12×32	透明	-	-	PTFE/シリコン	●(黒)	634-51551	100	9,400
	1.5mL	ガラス	10-425	6	12×32	透明	-	-	PTFE/シリコン	●(白)	637-51541	100	9,000
	1.5mL	ガラス	10-425	6	12×32	透明	-	○	PTFE/シリコン	●(黒)	630-51531	100	10,000
	1.5mL	ガラス	10-425	6	12×32	透明	○	-	PTFE/シリコン	●(黒)	635-51581	100	9,700
	1.5mL	ガラス	10-425	6	12×32	透明	○	-	PTFE/シリコン	○(白)	638-51571	100	9,300
樹脂製バイアルキット 【キット内容】 樹脂製スクリーバイアル + セブタム付キャップ	1.5mL	PP	9-425	6	12×32	透明	-	○	PTFE/シリコン ※装着型セブタム	●(青)	626-04561	100	9,600
	1.5mL	PP	9-425	6	12×32	透明	-	○	PTFE/シリコン	●(青)	625-04651	100	12,200
	1.5mL	PP	9-425	6	12×32	透明	-	○	PTFE/シリコン ※装着型セブタム	●(青)	635-49011	100	7,400
	4mL	PP	-	8	15×45	透明	-	-	PTFE/シリコン	○(白)	636-36971	100	12,200
スナップバイアルキット 【キット内容】 スナップバイアル + セブタム付キャップ	0.3mL ※内部テーパー形状	PP	-	6	12×32	透明	-	○	PTFE/シリコン	●(緑)	632-51611	100	9,500
	0.7mL	PP	-	-	8×40	透明	-	-	PEプラグ	透明	620-03621	100	4,900
シェルバイアルキット 【キット内容】 シェルバイアル + PEプラグ	1mL	PP	-	-	8×40	透明	-	-	PEプラグ	透明	627-03631	100	3,600
	1mL	ガラス	-	-	8×40	透明	-	-	PEプラグ	透明	626-03581	100	3,400
	1mL	ガラス	-	-	8×40	褐色	-	-	PEプラグ	透明	626-03601	100	3,800
	2.0mL	PP	-	-	12×32	透明	-	-	PEプラグ	透明	633-51401	100	4,200
	2.0mL	PP	-	-	12×32	青透明	-	-	PEプラグ	透明	622-04661	100	4,500
	2.0mL	ガラス	-	-	12×32	透明	-	-	PEプラグ	透明	625-03671	100	3,500
	2.0mL	ガラス	-	-	12×32	褐色	-	-	PEプラグ	透明	629-03691	100	3,600
	3.0mL	PP	-	-	15×45	透明	-	-	PEプラグ	透明	629-03711	100	13,400
	4.0mL	PP	-	-	15×45	透明	-	-	PEプラグ	透明	626-03721	100	6,300
	4.0mL	ガラス	-	-	15×45	透明	-	-	PEプラグ	透明	622-03681	100	4,300
4.0mL	ガラス	-	-	15×45	褐色	-	-	PEプラグ	透明	622-03701	100	5,200	

バイアル製品一覧

	容量	ネジ規格	口内径 (mmφ)	外寸(mm)	材質	色	ラベル	コードNo.	入数	希冀納入価格(円) ※2023年6月現在
国産スクリーバイアル	1.5mL	8-425	5	12×32	ガラス	透明	-	623-02491	100	3,200
	1.5mL	8-425	5	12×32	ガラス	褐色	-	626-02501	100	3,300
	1.5mL	9-425	6	12×32	ガラス	透明	-	621-01831	100	3,200
	1.5mL	9-425	6	12×32	ガラス	透明	○	625-01851	100	4,700
	1.5mL	9-425	6	12×32	ガラス	褐色	-	628-01841	100	3,300
	1.5mL	9-425	6	12×32	ガラス	褐色	○	622-01861	100	4,900
スクリーバイアル	0.1mL ※内部テーパー形状	8-425	5	12×32	PP	透明	-	631-37141	100	3,900
	0.1mL ※内部テーパー形状	9-425	6	12×32	PP	透明	-	637-46651	100	4,100
	0.1mL ※内部テーパー形状	9-425	6	12×32	TPX	透明	-	623-01911	100	5,400
	0.3mL ※内部テーパー形状	9-425	6	12×32	PP	透明	-	627-01931	100	4,000
	0.3mL ※内部テーパー形状	9-425	6	12×32	PP	褐色	-	621-01951	100	5,400
	0.3mL ※内部テーパー形状	9-425	6	12×32	TPX	透明	-	625-01971	100	6,600
	0.3mL ※インサート一体型	9-425	6	12×32	ガラス	透明	○	626-01881	100	22,400
	0.3mL ※インサート一体型	9-425	6	12×32	ガラス	褐色	○	623-01891	100	23,000
	0.3mL ※インサート一体型	9-425	6	12×32	ガラス(外側TPX)	透明	-	628-01961	100	13,800
	0.3mL ※インサート一体型	9-425	6	12×32	ガラス(外側TPX)	褐色	-	622-01981	100	14,400
	0.5mL ※内部テーパー形状	9-425	6	12×32	PP	透明	-	626-01901	100	4,100
	0.5mL ※内部テーパー形状	9-425	6	12×32	クリアーPP	透明	-	634-46661	100	4,300
	0.5mL ※内部テーパー形状	10-425	6	12×32	PP	透明	-	625-02831	100	4,200
	0.7mL	9-425	6	12×32	PP	透明	-	624-01941	100	4,000
	0.75mL ※高回収型	10-425	6	12×32	PP	透明	-	622-02841	100	4,200
	0.9mL ※高回収型	9-425	6	12×32	ガラス	透明	-	620-01921	100	34,800
	1.1mL ※高回収型・非自立式	8-425	5	12×32	ガラス	透明	-	622-02601	100	13,800
	1.1mL ※高回収型	9-425	6	12×32	ガラス	透明	-	621-02051	100	18,200
	1.5mL	8-425	5	12×32	ガラス	透明	-	629-02611	100	2,500
	1.5mL	8-425	5	12×32	ガラス	透明	○	626-02621	100	2,800
	1.5mL	8-425	5	12×32	ガラス	褐色	○	623-02631	100	3,000
	1.5mL	9-425	6	12×32	PP	透明	-	629-02111	100	4,400
	1.5mL	9-425	6	12×32	PP	褐色	-	626-02121	100	4,700
	1.5mL	9-425	6	12×32	ガラス	透明	-	628-02061	100	2,600
1.5mL	9-425	6	12×32	ガラス	透明	○	625-02071	100	2,900	
1.5mL	9-425	6	12×32	ガラス	褐色	○	629-02091	100	3,100	
1.5mL	9-425	6	12×32	ガラス ※不活性処理	透明	○	623-02011	100	11,000	
1.5mL	9-425	6	12×32	ガラス ※不活性処理	褐色	○	627-02031	100	11,000	
1.5mL	10-425	6	12×32	ガラス	透明	-	620-02881	100	2,900	
1.5mL	10-425	6	12×32	ガラス	透明	○	627-02891	100	3,200	
1.5mL	10-425	6	12×32	ガラス	褐色	○	620-02901	100	3,400	
2.5mL	13-425	8	15×45	PP	透明	-	628-03541	100	6,600	
4mL	13-425	8	15×45	ガラス	透明	-	627-03511	100	3,700	
4mL	13-425	8	15×45	ガラス	透明	○	622-03561	100	3,900	
4mL	13-425	8	15×45	ガラス	褐色	-	632-42701	100	4,200	
4mL	13-425	8	15×45	ガラス	褐色	○	629-03571	100	4,300	
8mL	15-425	9	17×61	ガラス	透明	-	636-46741	100	6,200	
12mL	15-425	9	19×66	ガラス	透明	-	633-46751	100	6,900	
20mL	24-400	17	28×57	ガラス	透明	-	638-36811	100	9,200	
20mL	24-400	17	28×57	ガラス	褐色	-	639-37181	100	19,800	
40mL	24-400	17	28×95	ガラス	透明	-	632-37171	100	9,700	
40mL	24-400	17	28×95	ガラス	褐色	-	637-49211	100	24,000	
ヘッドスペース用 スクリーバイアル	10mL ※丸底	-	11	22.5×46	ガラス	透明	-	625-03931	100	6,500
	20mL ※丸底	-	11	22.5×75.5	ガラス	透明	-	622-03941	100	7,300
国産スナップバイアル	1.5mL	-	6	12×32	ガラス	透明	-	624-03381	100	3,200
	1.5mL	-	6	12×32	ガラス	褐色	-	621-03391	100	3,300
スナップバイアル	0.1mL ※内部テーパー形状	-	6	12×32	TPX	透明	-	625-03291	100	5,400
	0.3mL ※内部テーパー形状	-	6	12×32	PP	透明	-	628-03301	100	3,500
	0.3mL ※内部テーパー形状	-	6	12×32	PP	褐色	-	638-37151	100	5,000
	0.3mL ※内部テーパー形状	-	6	12×32	TPX	透明	-	625-03311	100	6,300
	0.5mL ※内部テーパー形状	-	6	12×32	PP	透明	-	621-03271	100	3,500
	0.75mL ※高回収型	-	6	12×32	PP	透明	-	628-03281	100	3,500
	1.5mL	-	6	12×32	PP	透明	-	635-37161	100	4,600
	1.5mL	-	6	12×32	ガラス	透明	-	623-03351	100	2,600
	1.5mL	-	6	12×32	ガラス	透明	○	620-03361	100	3,000
	1.5mL	-	6	12×32	ガラス	褐色	○	627-03371	100	3,100
クリンバイアル	0.3mL ※インサート一体型	-	6	12×32	ガラス	透明	○	633-30881	100	23,000
	1.1mL ※高回収型	-	6	12×32	ガラス	透明	-	634-30931	100	17,600
	1.5mL	-	5	12×32	ガラス	透明	-	637-30921	100	2,400
	1.5mL	-	6	12×32	ガラス	透明	-	631-30941	100	2,400
	1.5mL	-	6	12×32	ガラス	透明	○	638-30951	100	2,600
ヘッドスペース用 クリンバイアル	1.5mL	-	6	12×32	ガラス	褐色	○	635-30961	100	2,800
	5mL ※丸底・傾斜口	-	12	22×38.2	ガラス	透明	-	620-03861	100	5,500
	20mL ※丸底・傾斜口	-	12	23×75.5	ガラス	透明	-	627-03871	100	6,800
	10mL ※平底・傾斜口	-	12	23×46	ガラス	透明	-	620-03741	100	8,000
	20mL ※平底・傾斜口	-	12	23×75	ガラス	透明	-	627-03751	100	8,200
	10mL ※丸底・水平口	-	12	22.5×46	ガラス	透明	-	624-03881	100	6,000
96ウェルプレート システム用バイアル	20mL ※丸底・水平口	-	12	22.5×75.5	ガラス	透明	-	621-03891	100	6,900
	0.5mL ※平底	-	-	-	ガラス	透明	-	628-04021	100	4,500
	1.0mL ※平底	-	-	-	ガラス	透明	-	625-04031	100	4,500
	1.5mL ※平底	-	-	-	ガラス	透明	-	622-04041	100	4,500
2.0mL ※平底	-	-	-	ガラス	透明	-	629-04051	100	4,800	

セプタム付キャップ製品一覧

	適合バイアル	スリット	キャップ材質	セプタム材質	キャップ色	コードNo.	入数	希望納入価格(円) ※2023年6月現在
国産セプタム付スクリーキャップ	ネジ規格 9-425	-	PP	フッ素樹脂/シリコン	●(青)	630-52511	100	4,500
	ネジ規格 9-425	-	PP	フッ素樹脂/シリコン	●(黒)	638-52551	100	4,500
	ネジ規格 9-425	-	PP	フッ素樹脂/シリコン	●(緑)	634-52531	100	4,500
	ネジ規格 9-425	-	PP	フッ素樹脂/シリコン	○(白)	632-52571	100	4,500
	ネジ規格 9-425	○	PP	フッ素樹脂/シリコン	●(青)	637-52521	100	4,700
	ネジ規格 9-425	○	PP	フッ素樹脂/シリコン	●(黒)	635-52561	100	4,700
	ネジ規格 9-425	○	PP	フッ素樹脂/シリコン	●(緑)	631-52541	100	4,700
ネジ規格 9-425	○	PP	フッ素樹脂/シリコン	○(白)	639-52581	100	4,700	
セプタム付スクリーキャップ	ネジ規格 8-425	-	PE ※セプタム一体型	PE	透明	634-37631	100	1,900
	ネジ規格 8-425	-	PP ※セプタム一体型	PP	○(白)	633-36981	100	1,600
	ネジ規格 8-425	-	PP	PTFE/シリコン	●(黄)	629-02731	100	5,200
	ネジ規格 8-425	-	PP	PTFE/シリコン	●(黒)	620-02761	100	5,000
	ネジ規格 8-425	-	PP	PTFE/シリコン	○(白)	625-02711	100	5,300
	ネジ規格 8-425	○	PP	PTFE/シリコン	●(黒)	625-02691	100	6,400
	ネジ規格 8-425	○	PP	PTFE/シリコン	●(緑)	628-02821	100	6,000
	ネジ規格 8-425	-	PP ※保管用(天面 穴なし)	PTFE/シリコン	●(黒)	621-02791	100	5,100
	ネジ規格 9-425	-	PE ※セプタム一体型	PE	透明	632-42681	100	1,800
	ネジ規格 9-425	-	PP ※セプタム一体型	PP	透明	620-02261	100	1,600
	ネジ規格 9-425	-	PP	PTFE/赤ラバー	●(青)	623-02371	100	3,700
	ネジ規格 9-425	-	PP	PTFE/シリコン	●(黒)	622-02341	100	4,800
	ネジ規格 9-425	-	PP	PTFE/シリコン	●(赤)	627-02411	100	5,100
	ネジ規格 9-425	-	PP	PTFE/シリコン	●(黄)	634-49221	100	4,100
	ネジ規格 9-425	-	PP	PTFE/シリコン	●(黒)	632-37051	100	4,100
	ネジ規格 9-425	-	PP	PTFE/シリコン/PTFE	●(青)	626-02241	100	6,500
	ネジ規格 9-425	-	PP	PTFE/シリコン/PTFE	●(赤)	628-02321	100	6,500
	ネジ規格 9-425	-	PP	PTFE/シリコン/PTFE	●(緑)	621-02291	100	6,500
	ネジ規格 9-425	-	PP	PTFE/バックキン	●(青)	625-02331	100	2,700
	ネジ規格 9-425	-	PP	アルミ/バックキン	●(青)	630-37091	100	7,500
	ネジ規格 9-425	-	PP ※保管用(天面 穴なし)	PTFE/シリコン	●(青)	628-02441	100	5,800
	ネジ規格 9-425	○	PP	PTFE/シリコン	●(青)	629-02351	100	7,800
	ネジ規格 9-425	○	PP	PTFE/シリコン	●(赤)	624-02421	100	7,800
	ネジ規格 10-425	-	PP	PTFE/シリコン	●(青)	625-02951	100	6,100
	ネジ規格 10-425	-	PP	PTFE/シリコン	●(黒)	625-03051	100	6,500
	ネジ規格 10-425	-	PP	PTFE/シリコン	○(白)	627-03011	100	6,100
	ネジ規格 10-425	○	PP	PTFE/シリコン	●(青)	622-02961	100	7,100
	ネジ規格 10-425	○	PP	PTFE/シリコン	●(黒)	623-02991	100	7,100
	ネジ規格 13-425	-	PP	PTFE/シリコン	●(黒)	627-03491	100	8,000
	ネジ規格 13-425	-	PP	PTFE/シリコン	○(白)	626-03461	100	7,100
	ネジ規格 13-425	○	PP	PTFE/シリコン	●(黒)	636-37071	100	8,800
	ネジ規格 13-425	-	PP ※保管用(天面 穴なし)	PTFE/シリコン	●(黒)	636-46621	100	8,200
ネジ規格 15-425	-	PP	PTFE/シリコン	●(黒)	638-53911	100	7,900	
ネジ規格 24-400	-	PP	PTFE/シリコン	○(白)	633-37101	100	14,300	
ネジ規格 24-400	-	PP	PTFE/ブチル	○(白)	630-37111	100	9,600	
ネジ規格 24-400	-	PP ※保管用(天面 穴なし)	PTFE/ブチル	○(白)	637-37121	100	9,400	
圧着型セプタム付スクリーキャップ	9-425	-	PP	PTFE/シリコン	●(青)	629-02471	100	3,900
	9-425	○	PP	PTFE/シリコン	●(青)	626-02481	100	4,200
	9-425	○ ※クロススリット	PP	PTFE/シリコン	●(青)	639-49151	100	7,400
ヘッドスペースバイアル用 セプタム付スクリーキャップ	10, 20mLバイアル	-	マグネチック	PTFE/ブチル	●(銀)	628-03921	100	8,400
	10, 20mLバイアル	-	マグネチック	青PTFE/白シリコン	●(銀)	624-03901	100	17,800
	10, 20mLバイアル	-	マグネチック	白PTFE/青シリコン	●(銀)	621-03911	100	14,500
国産セプタム付スナップキャップ	口内径6mmφ	○	PE	PTFE/シリコン	透明	627-03251	100	6,000
	口内径6mmφ	○	PE	PTFE/シリコン	●(緑)	624-03261	100	6,000
セプタム付スナップキャップ	口内径6mmφ	-	PE ※セプタム一体型	PE	透明	623-03091	100	1,500
	口内径6mmφ	-	PE	PTFE/赤ラバー	●(青)	626-03221	100	4,200
	口内径6mmφ	-	PE	PTFE/シリコン	●(青)	622-03201	100	5,500
	口内径6mmφ	-	PE	PTFE/シリコン	●(淡青)	627-03131	100	4,500
	口内径6mmφ	-	PE	PTFE/シリコン	●(緑)	626-03101	100	4,500
	口内径6mmφ	-	PE	PTFE/シリコン/PTFE	透明	623-03231	100	7,700
	口内径6mmφ	-	PE	PTFE/バックキン	透明	633-37081	100	3,100
	口内径6mmφ	-	PE	PTFE/バックキン	●(淡青)	620-03121	100	3,100
	口内径6mmφ	○	PE	PTFE/シリコン	透明	627-03251	100	6,000
	口内径6mmφ	○	PE	PTFE/シリコン	●(淡青)	624-03141	100	8,400
	口内径6mmφ	○	PE	PTFE/シリコン	●(赤)	638-35831	100	8,400
	口内径6mmφ	○	PE	PTFE/シリコン	●(黄)	635-35841	100	8,400
	口内径6mmφ	○ ※クロススリット	PE	PTFE/シリコン	●(青)	629-03211	100	9,900
	口内径6mmφ	○ ※スタースリット	PE	PTFE/シリコン/PTFE	●(淡青)	621-03151	100	9,600
セプタム付クリンクキャップ	口内径5, 6mmφ兼用	-	アルミ	PTFE/ナチュラルラバー	●(銀)	622-03181	100	2,000
	口内径5, 6mmφ兼用	-	アルミ	PTFE/赤ラバー	●(銀)	629-03191	100	2,500
	口内径5, 6mmφ兼用	-	アルミ	PTFE/シリコン	●(銀)	625-03171	100	6,000
	口内径5, 6mmφ兼用	-	アルミ	PTFE/シリコン/PTFE	●(銀)	629-03071	100	5,900
	口内径5, 6mmφ兼用	-	アルミ	PTFE/バックキン	●(銀)	628-03161	100	2,700
	5mL, 10mL, 20mLバイアル	-	アルミ	PTFE/ブチル	●(銀)	625-03791	100	6,900
ヘッドスペースバイアル用 セプタム付クリンクキャップ	5mL, 10mL, 20mLバイアル	-	アルミ	PTFE/モールドブチル	●(銀)	628-03781	100	8,900
	5mL, 10mL, 20mLバイアル	-	アルミ	ナチュラルPTFE/シリコン	●(銀)	623-03731	100	11,500
	5mL, 10mL, 20mLバイアル	-	アルミ	ベージュPTFE/白シリコン	●(銀)	624-03761	100	13,500
	5mL, 10mL, 20mLバイアル	-	アルミ	白PTFE/青シリコン	●(銀)	621-03771	100	12,900
	5mL, 10mL, 20mLバイアル	-	アルミ ※安全構造(フレッシャーリリース)	PTFE/ブチル	●(銀)	629-03831	100	7,100
	5mL, 10mL, 20mLバイアル	-	アルミ ※安全構造(フレッシャーリリース)	PTFE/モールドブチル	●(銀)	622-03821	100	8,900
	5mL, 10mL, 20mLバイアル	-	アルミ ※安全構造(フレッシャーリリース)	白PTFE/青シリコン	●(銀)	625-03811	100	13,600
	5mL, 10mL, 20mLバイアル	-	アルミ ※安全構造(フレッシャーリリース)	ナチュラルPTFE/シリコン	●(銀)	630-49181	100	12,000
	5mL, 10mL, 20mLバイアル	-	アルミ ※安全構造(フレッシャーリリース)	ナチュラルPTFE/青シリコン	●(銀)	637-49191	100	13,800
	5mL, 10mL, 20mLバイアル	-	アルミ ※安全構造(フレッシャーリリース)	ベージュPTFE/白シリコン	●(銀)	628-03801	100	13,500
	5mL, 10mL, 20mLバイアル	-	スチール	PTFE/赤シリコン	●(銀)	630-49201	100	21,000
	5mL, 10mL, 20mLバイアル	-	マグネチック	透明PTFE/青シリコン	●(銀)	626-03841	100	13,500
	5mL, 10mL, 20mLバイアル	-	ブチララバー ※密栓型	-	●(グレー)	623-03851	100	3,100

キャップ製品一覧

	適合バイアル	材質	色	コードNo.	入数	希望納入価格(円) ※2023年6月現在
スクリューキャップ	ネジ規格 8-425	PP	●(黄)	622-02721	100	1,300
	ネジ規格 8-425	PP	●(黒)	623-02751	100	1,700
	ネジ規格 8-425	PP	○(白)	627-02771	100	1,700
	ネジ規格 8-425	フェノール	●(黒)	632-49021	100	7,500
	ネジ規格 9-425	PP	●(黄)	633-49051	100	1,300
	ネジ規格 9-425	PP	●(黒)	636-49041	100	1,300
	ネジ規格 9-425	PP	●(青)	638-37031	100	1,300
	ネジ規格 9-425	PP	●(赤)	639-37061	100	1,300
	ネジ規格 9-425	PP	●(緑)	635-37041	100	1,300
	ネジ規格 10-425	PP	●(黒)	629-02971	100	1,500
	ネジ規格 10-425	PP	●(青)	628-02941	100	1,500
	ネジ規格 10-425	PP	○(白)	620-03001	100	1,500
	ネジ規格 13-425	PP	●(黒)	620-03481	100	2,100
	ネジ規格 13-425	PP	○(白)	629-03451	100	1,500
クリンキャップ	ネジ規格 13-425	フェノール	●(黒)	636-46501	100	3,800
	ネジ規格 24-400	PP	○(白)	637-49331	100	3,300
	5mL, 10mL, 20mL ヘッドベースクリンアップバイアル	アルミ	●(銀)	633-46631	100	1,300
	5mL, 10mL, 20mL ヘッドベースクリンアップバイアル	アルミ ※安全構造 (フレッシュャーリリース)	●(銀)	630-46641	100	1,500

セプタム製品一覧

	適合バイアル	材質	スリット	コードNo.	入数	希望納入価格(円) ※2023年6月現在
セプタム	8-425バイアル	PTFE/シリコン	-	626-02741	100	3,700
	8-425バイアル	PTFE/シリコン	○	624-02661	100	7,000
	8-425バイアル	PTFE/パッキン	-	626-02643	100	1,000
	9-425バイアル	PTFE/赤ラバー	-	631-37021	100	3,300
	9-425バイアル	PTFE/シリコン	-	630-36991	100	3,700
	9-425バイアル	PTFE/シリコン	○	637-37001	100	7,500
	9-425バイアル	PTFE/シリコン/PTFE	-	634-37011	100	5,000
	9-425バイアル	PTFE/パッキン	-	639-49031	100	1,000
	10-425バイアル	PTFE/シリコン	-	624-02921	100	4,000
	10-425バイアル	PTFE/シリコン	○	621-02931	100	7,000
	10-425バイアル	PTFE/パッキン	-	623-02913	100	1,000
	13-425バイアル	PTFE/シリコン	-	621-03411	100	4,500
	13-425バイアル	PTFE/シリコン	○	628-03421	100	8,200
	13-425バイアル	PTFE/パッキン	-	620-03403	100	1,100
24-400バイアル	PTFE/シリコン	-	635-53921	100	9,800	

インサート製品一覧

	適合バイアル	容量	材質	仕様	コードNo.	入数	希望納入価格(円) ※2023年6月現在
インサート	□内径5mmφ	0.1mL	ガラス	脚なし	624-02541	100	5,000
	□内径5mmφ	0.1mL	ガラス	脚付	623-02511	100	9,300
	□内径5mmφ	0.1mL	ガラス ※不活性処理	脚付	620-02521	100	15,700
	□内径5mmφ	0.2mL	ガラス	平底	627-02531	100	3,000
	□内径6mmφ	0.3mL	PP	脚付	624-02161	100	3,900
	□内径6mmφ	0.3mL	ガラス	脚付	628-02181	100	13,900
	□内径6mmφ	0.3mL	ガラス	脚なし	621-02171	100	4,800
	□内径6mmφ	0.3mL	ガラス ※不活性処理	脚付	620-02141	100	21,500
	□内径6mmφ	0.4mL	ガラス	平底	627-02151	100	3,100